


## Honovací stolný kameň pre HM a liaty karbid kremíka (SiC) hrubý / jemný, Dĺžka×šírka: 125X50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558825 125X50
GTIN	4260496535196
Trieda položky	56Z

### Popis

#### Prevedenie:

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

**Karbid kremíka** v stredne tvrdom spojive. Dole zrno SiC 280 / 320 (jemné); hore zrno SiC 100 (hrubé).

#### Použitie:

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

#### Upozornenie:

**Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.**

### Technický opis

Výška	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Zrornosť	280/320
Zrornosť	100
Šírka	50 mm
Dĺžka	125 mm
Druh produktu	Obťahovací kameň

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienenene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		