



## VALTITAN presné ihlové pilníky 6-dielna súprava, Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek: 180/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527660 180/2
GTIN	613548045794
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysokovýkonné ihlové pilníky** s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Povrchová tvrdosť **1200 HV**. Špeciálny tvar zubov zabraňuje zanášaniam pilníkov trieskami od pilníkovania, takže je možné nevysilujúce čistenie ľahkým vyklepávaním (na drevo).

#### Norma:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Rozsah balenia:

V plastovej taške. Po 1 pilníku v tvare plochý tupý, polkruhový, okrúhly, štvorhranný, trojhranný a baret.

### Technický opis

Švajčiarsky sek	2
Celková dĺžka	180 mm
Druh produktu	Presný ihlový pilník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný

---

## Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2