

## Honovací pilník - originál Arkansas (biely), zrno 8000, Štvorhran, Dĺžka × šírka: 100X13mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558720 100X13
GTIN	4037073002149
Trieda položky	56Z

### Popis

#### Prevedenie:

Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrnitosť 5 000 (predbrúsenie), zrnitosť 8 000 (leštenie).

#### Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. **Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

#### Upozornenie:

Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

### Technický opis

Zrnitosť	8000
Dĺžka	100 mm
Stupeň jemnosti	leštenie
Šírka	13 mm
Farba	biela
Brusivo	Arkansaský kremenec
Tvar	Štvorhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		