

**Diamantový ihlový pilník, 140 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 529220 9      |
| GTIN             | 2050001698230 |
| Trieda položky   | 53B           |

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

**Použitie:**

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

**Zrnitosť:**

Univerzálna zrnitosť (štandardný pilník) **D 126**

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Rýchlopínaciu rukoväť** k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

**Technický opis**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dĺžka obloženia        | 70 mm         |
| Prierez s obsadením    | 5,0×2,4 mm    |
| Popis tvaru            | planžeta      |
| Brusivo                | diamant       |
| Skratka pre brusivo    | D             |
| Zrnitosť               | D126          |
| vrát. rukoväti držadla | nie           |
| Druh produktu          | Ihlový pilník |

## Údaje o uživateli

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Karbid volfrámu (HM)          | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Kameň                         | podmienene vhodný |                |         |

## Príslušenstvo

|  |          |
|--|----------|
| Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |
| Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |