


**Súprava diamantových ihlových pilníkov, 5dielna, 140 mm, Zrinitosť: D126µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529300 D126
GTIN	4007220017388
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník. Univerzálna zrnitosť (štandardný pilník)

Rozsah balenia:

V plastovom boxe.

5-dielny, po 1 pilníku tvarov 1; 3; 4; 5; 6.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlopínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Počet samostatných pilníkov	5
Balenie	Plastový box

Druh produktu

Ihlový pilník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrnosť D126 (stredná) univerzálny Typ 5	529220 5
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrnosť D126 (stredná) univerzálny Typ 1	529220 1
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrnosť D126 (stredná) univerzálny Typ 4	529220 4
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrnosť D126 (stredná) univerzálny Typ 6	529220 6
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrnosť D126 (stredná) univerzálny Typ 3	529220 3