



Diamantový pilník na mobil, 215 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529150 5
GTIN	4007220017333
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Zodpovedajúco ihlové pilníky č. 529220, avšak vyrobené z polotovarov podobných pilníkom Habilis č. 527060 (vystužený prierez, silná kovaná stopka); cca. **3-násobná plocha obkladu** voči ihlovým pilníkom.

Použitie:

Na opracovanie **vytvrdených, príp. zušľachtených ocelí, tvrdého kovu, skla, keramiky a plastov so zosilnenými vláknami**. Pilníkovať vyvinutím **malého tlaku**, najmä na hranách! Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Technický opis

Prierez s obsadením	5,5×5,5 mm
Popis tvaru	Štvorhran
Dĺžka obloženia	100 mm
Celková dĺžka	215 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrnitosť	D126
vrát. rukoväti držadla	nie
Držadlo nevyhnutné	nie
Druh produktu	Jemný pilník

