



Diamantový ihlový pilník, 140 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529220 10
GTIN	4007220016640
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Zrnitosť:

Univerzálna zrnitosť (štandardný pilník) **D 126**

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Technický opis

Dĺžka obloženia	70 mm
Popis tvaru	baret
Prierez s obsadením	5,0×2,0 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrnitosť	D126
vrát. rukoväti držadla	nie

Druh produktu

Ihlový pilník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2	519700 2
Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 3	519700 3