



Presný ryhovaný pilník stredný Dĺžka 180 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 781



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 528300 781 |
| GTIN | 613548076989 |
| Trieda položky | 53B |

Popis

Prevedenie:

Polotovary **švajčiarskych presných tvarových pilníkov** sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

Technický opis

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Priemer | 4,8 mm |
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Švajčiarsky sek | 2 |
| zodpovedá nemeckému seku | 2 |
| Počet sekov | 25 cm |
| Celková dĺžka | 180 mm |
| Atribút Názov produktu | SH 2 / DH 2 |
| Druh produktu | Presný ryhovaný pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Uni | podmienene vhodný | | |