



## Precízny ryhovaný pilník jemný Dĺžka 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 914



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	528050 914
GTIN	613548078105
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary **švajčiarskych presných tvarových pilníkov** sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekcom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

#### Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

### Technický opis

Prierez	3,4×1,5 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Švajčiarsky sek	2
zodpovedá nemeckému seku	2
Počet sekov	38 cm
Celková dĺžka	150 mm
Atribút Názov produktu	SH 2 / DH 2
Druh produktu	Presný ryhovaný pilník

### Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		