



Súprava nástrčných kľúčov plne izolovaný, Počet kľúčov: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622510 11
GTIN	4010995228217
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepel' **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie: Na prácu pod napätím do 1000 V.

Viaczložková rukoväť s ergonomickým dizajnom s ochranou proti odvaleniu. **Čepel'** z chróm-vanádiovej ocele, brunovaná. Dlhé vyhotovenie; hlbšia 6-hranná hlava kľúča pre vyčnievajúce čapy.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická viaczložková rukoväť s ochranou proti odvaleniu, **čepel'ou** z chróm-vanádiovej ocele, brunované, plne izolované.

Obsah:

po 1 ks c. 622500: Vel. 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Technický opis

Počet kľúčov	11
Séria	SoftFinish® electric

Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 10	622500 10
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 11	622500 11
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 13	622500 13
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 17	622500 17
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 5,5	622500 5,5
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 6	622500 6
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 7	622500 7
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 8	622500 8
Nástrčkový klúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 9	622500 9