

**Nástrčkový kľúč s T-rúčkou izolované podľa VDE, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	622770 10
GTIN	4010995279332
Trieda položky	63K

**Popis****Prevedenie:**

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča s vnútorným priemerom otvoru pre prečnievajúce závitové stopky. Priečna rukoväť z plastu odolná voči nárazu, čepeľ z chrómovanodiovej ocele, pochrómovaná, s nastriekanou ochrannou izoláciou.

**Izolované do 1 000 voltov, zhotovené podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

**Technický opis**

Celková dĺžka	262 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Dĺžka čepele	230 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Nástrčný kľúč