

Garant**Špirálový vrták dlhý HSS W, bez povlaku, Ø DC h8: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	116040 9
GTIN	4045197025906
Trieda položky	11B

Popis**Prevedenie:**

So zahrotením tvar A od veľkosti 2,5 mm.

Zosilnené jadro **bez rozširovania jadra**. Precízny zábrus hrotu. Široké drážky na triesky s výrazne zaoblenými zadnými hranami. Povrch brúsený doleskla.

Výhoda:

Na vrtanie hlbokých otvorov a na vrtacie práce, pri ktorých sa používajú vrtacie puzdrá.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornenie:

Vhodné navrtávky NC č. 112120, 112140 a 112170 s **uhlom hrotu 142°** na zvýšenie spoľahlivosti procesu.

Technický opis

Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,18 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D _c	9 mm
Dĺžka napínacích drážok L _c	115 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	175 mm
Norma	DIN 340
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	101,5 mm

Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Typ	W
Uhol sklonu zubov	30-40 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	40	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		