



Nástrčkový kľúč s T-rúčkou izolované podľa VDE, Rozmer cez steny: 17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622770 17
GTIN	4010995279356
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča s vnútorným priemerom otvoru pre prečnievajúce závitové stopky. Priečna rukoväť z plastu odolná voči nárazu, čepeľ z chrómovanádiovej ocele, pochrómovaná, s nastriekanou ochrannou izoláciou.

Izolované do 1 000 voltov, zhotovené podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Technický opis

Rozmer cez steny	17 mm
Celková dĺžka	268 mm
Dĺžka čepele	230 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Nástrčný kľúč