

**Univerzálna račňa (bez vložky), Typ: 0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 629400 0      |
| GTIN             | 2050001013828 |
| Trieda položky   | 66C           |

**Popis****Prevedenie:**

Prepínateľné použitím páky na hlave račne pre otáčanie doprava, otáčanie doľava alebo uzatvorenie obvodu. Všetky hnacie diely vytvrdené. Rameno z presnej oceľovej rúry. Vymeniteľné štvorhranové vložky sú bezpečne zaistené naskrutkovaným vekom puzdra.

**Materiál:**

Špeciálna oceľ, povrch brunovaný, držadlo lesklé.

**Technický opis**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hlava západkového kolieska Výška | 10 mm    |
| Celková dĺžka                    | 170 mm   |
| Hlava západkového kolieska Šírka | 29,5 mm  |
| prípustný krútiaci moment        | 100 Nm   |
| Označenie výrobcu                | R0-HA155 |
| Druh produktu                    | Račňa    |