



## Súprava nástrčných kľúčov s priečnou rukoväťou izolované podľa VDE, Počet kľúčov: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622775 4
GTIN	4010995370923
Trieda položky	63K

### Popis

#### Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča s vnútorným priemerom otvoru pre prečnievajúce závitové stopky. Priečna rukoväť z plastu odolná voči nárazu, čepeľ z chrómovanodiovej ocele, pochrómovaná, s nastriekanou ochrannou izoláciou.

**Izolované do 1 000 voltov, zhotovené podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

#### Obsah:

po 1 ks č. 622770: Vel. 8; 10; 13; 17

### Technický opis

Počet kľúčov	4
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Nástrčný kľúč

### Príslušenstvo

Nástrčkový kľúč s T-rúčkouizolované podľa VDE Rozmer cez steny 10

622770 10

Nástrčkový kľúč s T-rúčkouizolované podľa VDE Rozmer cez steny 8

622770 8

Nástrčkový kľúč s T-rúčkouizolované podľa VDE Rozmer cez steny 13

622770 13

Nástrčkový kľúč s T-rúčkouizolované podľa VDE Rozmer cez steny 17

622770 17