

**Nastavitelný čelný klíč rovný, Menovitý Ø čapu: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628600 12
GTIN	4020772040918
Trieda položky	63Q

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

**Použitie:**

Pre dvojdierové matice.

**Upozornenie:**

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm. Tolerančné pole h12.

**Technický opis**

Nastavitelná vzdialenosť čapov a	22 - 125 mm
Menovitý Ø čapu	12 mm
Typ	758
Označenie výrobcu	758
Dĺžka L	260 mm
zalomený	nie
rovný	áno
nastavitelná šírka	áno
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

