

**Nastavitelný čelný klíč rovný, Menovitý Ø čapu: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628600 1,5
GTIN	4020772040475
Trieda položky	63Q

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdielové matice.

Upozornenie:

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm. Tolerančné pole h12.

Technický opis

Menovitý Ø čapu	1,5 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a	7 - 40 mm
Typ	758
Označenie výrobcu	758
Dĺžka L	115 mm
zalomený	nie
rovný	áno
nastaviteľná šírka	áno
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

