

**Nastavitelný čelný klíč rovný, Menovitý Ø čapu: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	628600 2
GTIN	4020772040482
Trieda položky	63Q

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Upozornenie:

Ø čapu = menovitý Ø čapu – 0,1 mm. Tolerančné pole h12.

Technický opis

Nastavitelná vzdialenosť čapov a	7 - 40 mm
Menovitý Ø čapu	2 mm
Typ	758
Označenie výrobcu	758
Dĺžka L	115 mm
zalomený	nie
rovný	áno
nastavitelná šírka	áno
Druh produktu	Klúče na čelné otvory

