

**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 11X13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610100 11X13
GTIN	4018754017782
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 610600

**Technický opis**

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	11 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	13 mm
maximálna výška rozovretia h	6 mm
maximálna šírka rozovretia b1	29 mm
maximálna šírka rozovretia b2	31 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	170 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč