



6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé, Šestšhran: 6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631700 6
GTIN	4018754000500
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Trň z tvrdého materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Vnútorňý štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631729

Technický opis

Ø na strane vstupu	11,6 mm
Dĺžka	55 mm
Šestšhran	6 mm
Pohonňý štvorhran	1/4 palec
Výstupňý profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

