

**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 12X13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610100 12X13
GTIN	4018754017799
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 610600

Technický opis

Rozmer cez steny ₁	12 mm
maximálna šírka rozovretia b1	29 mm
maximálna výška rozovretia h	6 mm
maximálna šírka rozovretia b2	31 mm
Rozmer cez steny ₂	13 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	170 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč