

**Súprava nástrčných klúčov, Počet dielov: 46****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630002 46
GTIN	4045197185310
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Ekonomicky výhodné prevedenie.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

46-dielne – 1/4 palca: 13 nástrčných hlavíc 1/4 palca, 6-hran 4 – 14 mm

1 spojovacia stopka

6 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre vnútorný 6-hran 3 – 8 mm

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre drážku 3; 4,5; 7 mm

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Phillips PH1 – PH3

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Pozidriv PZ1 – PZ3

7 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 šesťhranné uhlové skrutkovače 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 rohatka s vyhadzovačom 1/4 palca

1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca

1 priečna rukoväť 1/4 palca

1 pružné predĺženie 1/4 palca 150 mm  
1 kardanový kĺb 1/4 palca  
2 predĺženia 1/4 palca 50 a 100 mm  
Skladovanie v: Plastový box (257×170×52 mm)

## Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	46
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4 – 14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-8 mm
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Umelohmotný klips Farba BLUE	630003 BLUE
Umelohmotný klips Farba RED	630003 RED