



Dvojitý vidlicový klúč, palce, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610120 5 |
| GTIN | 4018754019748 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| maximálna výška rozovretia h | 4,8 mm |
| maximálna šírka rozovretia b1 | 23 mm |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 26 mm |
| Rozmery cez steny | palcový |
| Rozmer cez steny ₂ | 7/16 palec |
| Dĺžka kľúča L | 155 mm |
| Rozmer cez steny ₁ | 3/8 palec |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň |
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň |

| | |
|--|----------------|
| bez iskier | nie |
| obojustranne rovnaké rozmery cez steny | nie |
| Druh produktu | Skrutkový klúč |