

**Súprava nástrčných klúčov, Počet dielov: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630002 48
GTIN	4045197654571
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová ocel, chrómovaná.

Rozsah balenia:

48-dielne – 1/2 palca: 14 nástrčných hlavíc 1/2 palca, 6-hran 8 – 24 mm

3 hlboké násady 1/2 palca, 6-hran 17 – 19 mm

2 nástavce na zapalovacie sviečky 1/2 palca 16 a 21 mm

1 rohatka s vyhadzovačom 1/2 palca

1 kardanový kĺb 1/2 palca

1 predĺženie 1/2 palca 125 mm

1 predĺženie 1/2 palca 250 mm / priečna rukoväť 1/2 palca

1 sada šesťhranných skrutkovačov v ručnom sklápacom držiaku 1,5 – 8 mm

1 sada skrutkovačov pre Torx® v ručnom sklápacom držiaku TX9 – TX40

14 nástrčných klúčov s okom 6 – 19 mm

3 skrutkovače s drážkou 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 skrutkovače Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinované kliešte 180 mm
1 kliešte Siko 250 mm
1 kladivo 300 g
Skladovanie v: Plastový kufor (450×350×90 mm)

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	48
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8 – 24 mm
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Umelohmotný klips Farba BLUE	630003 BLUE
Umelohmotný klips Farba RED	630003 RED