



## Dvojitý vidlicový klúč, palce, Typ: 22



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	610120 22
GTIN	4018754019861
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

### Technický opis

maximálna šírka rozovretia b2	53 mm
maximálna výška rozovretia h	7,8 mm
maximálna šírka rozovretia b1	49 mm
Rozmery cez steny	palcový
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	15/16 palec
Dĺžka kľúča L	250 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	7/8 palec
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový klúč