



Súprava nástrčných kľúčov, Počet dielov: 73



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630002 73
GTIN	4045197579119
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

73-dielne – 3/8 palca: 18 nástrčných hlavíc 3/8 palca, 6-hran 6 – 24 mm

9 hlbokých násad 3/8 palca, 6-hran 8 – 24 mm

2 nástavce na zapalovacie sviečky 3/8 palca, 16 a 21 mm

3 nástrčné hlavice s magnetom 6, 8, 10 mm

(so šesťhrannou stopkou E 6,3)

1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/4 palca

1 spojovacia stopka E 6,3 6-hran na 3/8 palca štvorhran

4 skrutkovacie nástrčné hlavice pre vnútorný 6-hran 3 – 6 mm

3 skrutkovacie nástrčné hlavice pre drážku 4; 5,5; 7 mm

2 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Phillips PH1; PH2

2 skrutkovacie nástrčné hlavice pre Pozidriv PZ1; PZ2

7 skrutkovacích nástrčných hlavíc pre Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 rohatka s vyhadzovačom 3/8 palca

1 priečna rukoväť 3/8 palca

1 kardanový kĺb 3/8 palca

2 predĺženia 3/8 palca, 75 a 225 mm

1 predĺženie 3/8 palca 50 mm WobbleFix

1 adaptér 3/8 – 1/4 palca

1 adaptér 3/8 – 1/2 palca

13 nástrčných kľúčov s okom 6 – 19 mm

Skladovanie v: Plastový kufor (380×285×85 mm)

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	73
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	6 – 24 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Umelohmotný klips Farba RED	630003 RED
Umelohmotný klips Farba BLUE	630003 BLUE