



## Súprava nástrčných kľúčov, Počet dielov: 82



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630002 82
GTIN	4045197185303
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Ekonomicky výhodné prevedenie.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Rozsah balenia:

82-dielne – 1/4; 1/2 palca: 25 nástrčných hlavíc kľúča 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 32 mm

1 spojovacia stopka 1/4 palca 6-hran k 1/4 palcovému 4-hranu

2 nástavce na zapalovacie sviečky 1/2 palca 16 a 21 mm

1 bitový adaptér 1/2 palca pre 5/16 palcové bity

4 bity pre Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 bity pre vnútorný 6-hran 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 bity pre drážku 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bity pre Phillips PH3; PH4

2 bity pre Pozidriv PZ3; PZ4

2 rohatky s vyhadzovačom 1/4 palca a 1/2 palca

1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca

1 priečna rukoväť 1/4 palca  
 2 univerzálne kľby 1/4, 1/2 palca  
 4 predĺženia 1/4, 1/2 palca 50; 100; 125; 250 mm  
 1 pružné predĺženie 1/4 palca 150 mm  
 1 klzná hlavica 1/2 palca  
 4 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre vnútorný 6-hran 3 – 6 mm  
 6 skrutkovacích nástrčných hlavíc 1/4 palca pre Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30  
 3 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre drážku 4; 5,5; 7 mm  
 2 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre Phillips PH1; PH2  
 2 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre Pozidriv PZ1; PZ2  
 9 nástrčných kľúčov s okom 8 – 22 mm  
 Skladovanie v: Plastový kufor (380×285×85 mm)

## Technický opis

Počet dielov	82
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4 – 32 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-14 mm
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Umelohmotný klips Farba RED	630003 RED
-----------------------------	------------

Umelohmotný klips Farba BLUE

630003 BLUE