



Súprava nástrčných kľúčov, Počet dielov: 148



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630002 148
GTIN	4045197608703
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

148-dielna – 1/4; 3/8; 1/2 palca: 30 nástrčných hlavíc kľúča 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 32 mm

13 hlbokých vložiek 1/4, 1/2 palca, šesťhran 6 – 22 mm

13 vložiek 1/4, 3/8, 1/2 palca, pre Torx® E4 – E22

2 nástavce pre zapalovacie sviečky 1/2 palca 16 + 21 mm

1 adaptér 1/2 – 3/8 palca

1-bitový adaptér, 1/2 palca, šesťhran 5/16 palca

1-bitový adaptér, 1/4 palca, šesťhran 1/4 palca

1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/4 palca

15 bitov 5/16 palca (PH3; PH4; PZ3; PZ4; pre Torx® TX40 - TX60, pre šesťhran 8; 10; 12 mm, drážka 8; 10; 12)

32-dielny sortiment 1/4 palcových bitov v plastovom boxe

2 rohatky s vyhadzovačom 1/4 palca a 1/2 palca
 1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca
 2 priečne rukoväte 1/4, 1/2 palca
 2 univerzálne kľby 1/4, 1/2 palca
 4 predĺženia 1/4, 1/2 palca 50, 100, 125, 250 mm
 3 šesťhranné uhlové kľúče 1,5– 2,5 mm
 9 nástrčných kľúčov s okom 8 – 22 mm
 3 ploché skrutkovače 6×38, 6×100, 8×150
 3 skrutkovače na skrutky Phillips 1×75, 2×38, 2×100
 1 univerzálny nôž (zasúvateľný) s 2 náhradnými čepeľami
 1 posuvné meradlo 150 mm
 1 rolovací meter 3 m
 1 malá vodováha 200 mm
 1 nastaviteľný kľúč 200 mm
 1 kombinované kliešte 180 mm
 1 stranové štiepačky 160 mm
 1 ploché zaoblené kliešte 160 mm
 1 kliešte Siko 250 mm
 1 kladivo 300 g
 Skladovanie v: Plastový kufor (550×420×105 mm)

Technický opis

Počet dielov	148
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4 – 32 mm
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Umelohmotný klips Farba BLUE	630003 BLUE
Umelohmotný klips Farba RED	630003 RED