

**Vložka nástrčného klúča, 1/4 palca pre Torx®, Profil Torx®: E4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631500 E4
GTIN	4018754000937
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Rozmer profilu A	3,8 mm
Dĺžka	23 mm
Ø na strane výstupu	5,6 mm
Profil Torx®	E4
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

