

**HOLEX****Nástrčný kľúč IMPACT 6- hran, 1/2 Surface Drive s nylónovou objímkou,  
Rozmer cez steny: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	651220 17
GTIN	4045197198785
Trieda položky	62D

**Popis****Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových ťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.** Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové ťahováky. Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave. Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodiely. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

**Výhoda:**

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

**Použitie:**

Na šetrnú montáž puzdier alebo ráfikov z ľahkého kovu.  
Spoľahlivá ochrana prečnievajúcim nárazuvzdorným plastovým puzdrom.  
Rýchle farebné odlišenie nastavcov.

**Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

**Technický opis**

Dĺžka	85 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Ø na strane výstupu	27 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4