

**Koken****Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive, Rozmer cez steny: 18mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651010 18
GTIN	4991644353118
Trieda položky	63R

## Popis

**Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.**

**Výhoda:**

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

**Materiál:**

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

## Technický opis

Rozmer cez steny	18 mm
Dĺžka	38 mm
Ø na strane výstupu	27 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25