

**Koken****Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 s kĺbom, Rozmer cez steny: 13mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651215 13
GTIN	4991644356928
Trieda položky	63R

## Popis

**Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.**

**Výhoda:**

Priame skrutkovanie na neprístupných miestach, kardanový kĺb nie je potrebný.

**Norma:**

**DIN 3129**

**Materiál:**

Chróm molybdénová ocel, povrch leštený.

## Technický opis

Ø na strane výstupu	20,7 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Dĺžka	67,5 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30