

Kokon**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive, Rozmer cez steny: 22mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 651010 22 |
| GTIN | 4991644353156 |
| Trieda položky | 63R |

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Technický opis

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Ø na strane výstupu | 32 mm |
| Dĺžka | 38 mm |
| Rozmer cez steny | 22 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| vhodné pre používanie stroja | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4 | 651790 4 |
| Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25 | 651900 3X25 |
| Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30 | 651800 30 |