

Kokon**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive, Rozmer cez steny: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651010 10
GTIN	4991644353033
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Technický opis

Dĺžka	38 mm
Ø na strane výstupu	17 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X20	651900 3X20
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 25	651800 25
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 3	651790 3