

Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive, Rozmer cez steny: 13mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651010 13
GTIN	4991644353064
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Technický opis

Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Ø na strane výstupu	20,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X20	651900 3X20
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 3	651790 3
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 25	651800 25