

**Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlhé, Profil Torx®: TX40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631780 TX40
GTIN	4045197382252
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Profil Torx®	TX40
Rozmer profilu A	6,6 mm
Ø na strane vstupu	12 mm
Dĺžka	100 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča