

**Kokon****Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 Surface Drive, Rozmer cez steny: 14mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651010 14
GTIN	4991644353071
Trieda položky	63R

## Popis

### Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.**

### Výhoda:

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

### Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

## Technický opis

Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Ø na strane výstupu	22 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30