

**HOLEX****Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 dlhá Surface Drive s nylónovou objímkou,  
Rozmer cez steny: 21mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	651230 21
GTIN	4045197198938
Trieda položky	62D

**Popis****Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových ťahovákoch skrutiek. S pričným otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.**

Dlhé nadstavce. Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný klúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný klúč je vhodný aj pre rázové ťahováky.

Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave.

Nástrčný klúč je dôležitou súčasťou každej autodiely. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

**Výhoda:**

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni zadretiu vložiek na skrutkách.

**Použitie:**

Na šetrnú montáž puzdiel alebo ráfikov z ľahkého kovu.

Spoľahlivá ochrana prečnievajúcim nárazuvzdorným plastovým puzdrom.

Rýchle farebné odlišenie nadstavcov.

**Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

## Technický opis

Rozmer cez steny	21 mm
Ø na strane výstupu	31 mm
Dĺžka	130 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25