


Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2 s kĺbom, Rozmer cez steny: 21mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651215 21
GTIN	4991644357000
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

Priame skrutkovanie na neprístupných miestach, kardanový kĺb nie je potrebný.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chróm molybdénová ocel, povrch leštený.

Technický opis

Dĺžka	73,5 mm
Rozmer cez steny	21 mm
Ø na strane výstupu	30,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4