



Samonivelačný krížový líniový laser GCL, Typ: 2-15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Trieda položky	46T

Popis

Prevedenie:

Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

3x batéria č. 081561 LR6, multifunkčný držiak, laserový terčik a ochranné puzdro.

Technický opis

Výška	106 mm
Hmotnosť	490 g
Najväčšia prípustná chyba	±0,3 mm/m
Závit statívu	1/4 palec
Závit statívu	5/8 palec

Nivelačný rozsah	±4 Stupeň
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Dosah	15 m
Laserová trieda	2
Dĺžka	112 mm
Šírka	55 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Počet obsiahnutých batérií	3
Farba lasera	červená
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Křížový líniový laser

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6