

**Garant****Samosvorné vrtacie skľučovadlo, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341420 6
GTIN	4045197883209
Trieda položky	31J

**Popis****Prevedenie:**

Priemyselné vyhotovenie  
S unášacím kuželom DIN 238

**Použitie:**

Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342887 alebo priamo na vreteno stroja.  
Pre stojanové vrtačky.

**Technický opis**

Rozsah upínania	0 - 8 mm
Vonkajší Ø	37 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	78 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 10
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	10,094 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča