

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom,  
Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	651210 19
GTIN	4045197215284
Trieda položky	62D

**Popis****Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.**

**Výhoda:**

Skrutka bude zaistená odpruženým magnetom. Zároveň sa zabezpečí, že hlava skrutiek bude vždy úplne dostupná. Vyskrutkovanú skrutku/maticu možno ľahko vybrať pomocou pružiny.

**Materiál:**

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

**Upozornenie:**

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov HOLEX IMPACT, dlhé k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 651202).

**Technický opis**

Rozmer cez steny	19 mm
Dĺžka	78 mm
Ø na strane výstupu	29 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 4	651790 4
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 30	651800 30
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X25	651900 3X25