



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 28-dielne, Typ: S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630295 S
GTIN	4013288173836
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M8.

Na skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 – M6 a vnútorné skrutky Torx® so závitom M3 – M6.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Obsah:

Veľ. S – S prepínateľnou račňou č. 632295.

Veľ. P – S prestrčným štvorhranom č. 632290.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 4 ks č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, na Pozidriv: 2 ks č. 675320 veľ. 1/25; 2/25

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 6 ks č. 675340 veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 150 mm

Predĺženie Wobbel: 1 ks 56 mm

Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov

Prepínateľná račňa (veľ. S): 1 ks č. 632295

Prevlečná račňa (veľ. P): 1 ks č. 632290

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Počet dielov	28
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5 – 13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Označenie výrobcu	8100 SA 8
Balenie	Textilné skladacie pouzdro, suchý zip
Dĺžka	204 mm
Šírka	91 mm
Výška	51 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675320 2/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675310 3/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 1/4 palca s vyhadzovačom	632295
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675310 2/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675320 1/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675310 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675240 3
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6