

**HOLEX****Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 41X46mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610900 41X46
GTIN	4045197384386
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.  
S oválnou stopkou.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

**Technický opis**

maximálna šírka rozovretia b1	88 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	41 mm
maximálna šírka rozovretia b2	95 mm
maximálna výška rozovretia h	12 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	46 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	400 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	fosfátovaný
Atribút Názov produktu	fosfátovaný
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč