

**HOLEX****Súprava obojstranných otvorených kľúčov, fosfátovaný, Počet kľúčov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610910 8
GTIN	4045197384393
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.  
S oválnou stopkou.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

**Rozsah balenia:**

1 obojstranný otvorený kľúč C. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Veľ. 6×7; 8×9;  
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Technický opis**

Počet kľúčov	8
Rozmery cez steny	metrické
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Povrch	fosfátovaný
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610900 6X7
Plastový zvierací držiak pre počet kľúčov 8	611500 8
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610900 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610900 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610900 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X21	610900 18X21
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610900 8X9
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 19X22	610900 19X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610900 16X17