

HOLEX**Obojstranný otvorený kľúč, fosfátovaný, Rozmery kľúčov: 18X19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610900 18X19
GTIN	4045197384201
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Technický opis

maximálna šírka rozovretia b2	43 mm
Rozmer cez steny ₁	18 mm
maximálna výška rozovretia h	7 mm
Rozmer cez steny ₂	19 mm
maximálna šírka rozovretia b1	40 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	fosfátovaný
Atribút Názov produktu	fosfátovaný
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč