

HOLEX**Súprava obojstranných otvorených kľúčov, fosfátovaný, Počet kľúčov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610910 13
GTIN	4045197384423
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Rozsah balenia:

1 obojstranný otvorený kľúč C. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Veľ. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technický opis

Počet kľúčov	13
Rozmery cez steny	metrické
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Povrch	fosfátovaný
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 27X32	610900 27X32
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610900 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610900 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610900 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 24X26	610900 24X26
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610900 16X17
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 30X34	610900 30X34
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610900 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 21X23	610900 21X23
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610900 6X7
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610900 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 36X41	610900 36X41
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610900 8X9