



Račna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 1/4 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	632390
GTIN	4013288121868
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod.

Voľne **otočná hlava račne** s definovanými polohami zacvaknutia pri 0° (použitie ako skrutkovač) a obojstranne pri polohe 75° a 90°. Pracovný uhol 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Označenie výrobcu	8000 A
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Celková dĺžka	152 mm
Počet zubov	72
Pracovný uhol	5 Stupeň
Druh produktu	Račna