



Prepínateľná rača s jemnými zubami, 1/4 palca s otočnou rukoväťou a vyhadzovačom



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	632395
GTIN	3148518525961
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod. Pracovný uhol 6° pri bežnom použití, pri použití otočnej rukoväti 0°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Celková dĺžka	120 mm
Počet zubov	60
Pracovný uhol	0 - 6 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Rača

