



## Svietidlo na osvetlenie pracoviska Planolight LED Black Series, Príkon: 10W



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081353 10
GTIN	2050001919397
Trieda položky	04E

### Popis

#### Prevedenie:

Planonlight LED **Black Series** je najsilnejšie, **najhustejšie** a **najkompaktnejšie** pracovné svetidlo typu Planolight. Variant nadstavca s flexibilnými možnosťami montáže pre najnáročnejšie priemyselné použitie.

- **Najvyššia svietivosť so 157 lumenmi/watt LED.**
- **Absolútne bezúdržbové (so životnosťou 50 000 h).**
- **Optimálne na dodatočnú montáž vďaka extrémne kompaktnému dizajnu, aj na použitie v strojoch s veľa uhlami.**
- **Mimoriadne rozmanité s 8 rôznymi modelmi (zabudovaná verzia na vyžiadanie).**
- **Flexibilné upevnenie: Zapustená inštalácia alebo s vhodnou nastaviteľnou konzolou 081381 pre 45° stropnú montáž.**
- **Vylepšený a osvedčený princíp tesnenia s krytím IP68 a IP69K (odolné voči emulzii).**

#### Upozornenie:

**Prevádzkové napätie 24 V DC – pripojenie priamo na sieťové napätie (230 V/50 Hz) svetidlo zničí!** Pripojenie k sieťovému napätiu cez transformátor č. 081375.

### Technický opis

Hmotnosť	500 g
----------	-------

Svetelný tok	1300 lm
Príkon	10 W
Uhol vyžarovania pevný	120 Stupeň
Osvetľovacie teleso	LED modul
Teplotný rozsah	-20 - 55 °C
Celková výška	20 mm
Teplota farby	6500 K
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Celková šírka	65 mm
Celková dĺžka	168,5 mm
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	10487
Druh produktu	Strojné svietidlo

## Príslušenstvo

Transformátor pre PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Držiak pre Black Series 45°	081381